


**SNMG 120404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Classe articolo	22D

**Descrizione**

SNMG 120404 HBT020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 m/min
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	PF
Tipo di prodotto	Insero per tornitura