


SNMG 120404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Classe articolo	22D

Descrizione

SNMG 120404 HBT130 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MF
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm

Rompitrucioli	MF
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura