



SNMG 120408, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PR
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura