

**SNMG 120408, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT130
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Rompitrucioli	MR
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio a _p	2 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura