



SNMG 120404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PM

Velocità di taglio v_c applicazione principale

100 - 280 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura