


**TNMG 160404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HBT020
Impiego principale	P
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Rompitrucioli	PF
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura