



SNMG 120408, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura