


**TNMG 160404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	PM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura