


**VNMG 160404, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 2 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	M
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	HBT130
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura