

**TNMG 160408, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Classe articolo	22D

**Descrizione**

TNMG 160408 HBT130 Tipo: HBT130  
Rompitrucioli: MM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBT130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,12 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Rompitrucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura