


**WNMG 080408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Classe articolo	22D

**Descrizione**

WNMG 080408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Rompitrucoli	PM
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HBT020

Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura