

**WNMG 080408, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	MR
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT130
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura