


**WNMG 080412, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 252226 HBT020 |
| GTIN            | 4062406256890 |
| Classe articolo | 22D           |

**Descrizione**

WNMG 080412 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PR

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

**Descrizione tecnica**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Impiego principale               | P                      |
| Condizione di taglio             | leggermente interrotto |
| Materiale da taglio              | HM                     |
| Tipo                             | HBT020                 |
| Rompitrucioli                    | PR                     |
| Codice ISO Inserto               | WNMG 080412            |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6                      |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | sgrossatura          |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 m/min       |
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm               |
| Rivestimento                                     | TiCN                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,8 - 6 mm           |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,6 mm/gir,    |
| Tipo di prodotto                                 | Insero per tornitura |