


**CCMT 060204, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Codice ISO Inserto	CC. T 060202
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HBT130
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura