


**CCMT 09T304, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CCMT 09T304 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitruccioli: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HBT130
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 09T304
Rompitrucioli	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura