


**CCMT 060204, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBT130
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Rompitrucioli	MM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura