


CCMT 09T308, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 09T308 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308

Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura