


CCMT 120404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120404 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 3 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	MM
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Tipo	HBT130

Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura