



CCMT 120404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN

Rompitrucioli	PM
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura