

**DCMT 070204, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	M
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HBT130
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura