

**DCMT 070204, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PF
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura