


DCMT 070204, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	MM

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura