


**SCMT 09T304, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PF
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Rivestimento	TiCN

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura