



SCMT 120404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Classe articolo	22D

Descrizione

SCMT 120404 HBT020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	PM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT020
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura