


**SCMT 120408, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Classe articolo	22D

**Descrizione**

SCMT 120408 HBT130 Raggio di curvatura: 0,8 mm  
 Tipo: HBT130  
 Rompitruccioli: MM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Rivestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Avanzamento $f$	0,05 - 0,35 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM

Rompitrucioli	MM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura