


**SCMT 120404, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Classe articolo	22D

**Descrizione**

SCMT 120404 HBT130 Raggio di curvatura: 0,4 mm  
 Tipo: HBT130  
 Rompitruccioli: MM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rompitruccioli	MM
Avanzamento $f$	0,05 - 0,35 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBT130
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura