


**SCMT 120408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Classe articolo	22D

Descrizione

SCMT 120408 HBT020 Raggio di curvatura: 0,8 mm
Tipo: HBT020
Rompitrucioli: PM
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura