

**VBMT 110304, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Tipo	HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura