

**VBMT 110304, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Rompitrucioli	MM
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT130
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura