


VBMT 110304, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HBT020
Rompitrucioli	PM

Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura