

**VBMT 160404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Classe articolo	22D

Descrizione

VBMT 160404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	PF
Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura