


**VBMT 160404, Tipo: HBT020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Classe articolo	22D

**Descrizione**

VBMT 160404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,12 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura