

Garant
**Portainseri eco doppio bloccaggio, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/08mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2020K08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259033 6

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Sottoplacchetta	259033 6
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Staffa, vite, molla	259036 9

Codice ISO portautensile	DWLNRL 2020K08
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10