

Garant
Portainseri eco doppio bloccaggio, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251901 25/08
GTIN	4045197809063
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2525M08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259033 6

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Staffa, vite, molla	259036 9
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2525M08
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Misura inserto	8 mm
Sottoplacchetta	259033 6
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Inserto adatto	WN.. 0804..
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500