


**SNMX 120408, HUT25, Raggio: 2mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251398 2      |
| GTIN            | 4062406258290 |
| Classe articolo | 29W           |

**Descrizione****Per:**

Portautensili PSSN. Ad esempio, portainseriti con bloccaggio n. art. 251112 e 251113.

**Nota:**

Per l'impiego di inserti con raggio  $\geq 3$  mm è necessario modificare la sede degli inserti.

**Descrizione tecnica**

|  |                |
|--|----------------|
| Codice ISO Inserto                               | SNMX 1204      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 120 m/min |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 2 - 4 mm       |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 8              |
| Impiego principale                               | P              |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria | 30 - 80 m/min  |
| Rivestimento                                     | non rivestito  |
| Condizione di taglio                             | continuo       |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Impiego secondario              | M                     |
| Materiale da taglio             | HM                    |
| Tipo                            | HUT25                 |
| Avanzamento f                   | 0,1 - 0,2 mm/gir,     |
| Attributo del nome del prodotto | HUT25                 |
| Tipo di prodotto                | Inserto per tornitura |