



## Riflettore a batterie con LED, Potenza assorbita: 18W



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081266 18
GTIN	5708997354513
Classe articolo	08C

### Descrizione

**Esecuzione:**

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce. Con 2 livelli di luminosità e fino a 3 ore di autonomia. Base di appoggio in acciaio, termoverniciata.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Per:**

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.

### Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di illuminazione	2500 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Temperatura cromatica	6500 K

Zona ATEX	Nessuna
Tensione batteria	11,1 V
Durata	3 h
Capacità batteria	2,6 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza complessiva	280 mm
Larghezza complessiva	103 mm
Lunghezza complessiva	288 mm
Corrente di illuminazione Livello 2	750 lm
Valore CRI	80
Peso	1600 g
Denominazione originale prodotto	VEGA 1500 C+R
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa