

**KERN****Bilancia per gru modello HCD, Campo massimo di pesatura: 300kg**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479434 300
GTIN	4045761214170
Classe articolo	47D

## Descrizione

**Esecuzione:**

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze.

Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Elevata mobilità grazie alla struttura leggera e stabile. Durata di funzionamento della batteria ca. 20 h.

**Fornitura:**

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia incluse 4 batterie n. art. 081561 LR6.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	100 g
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Profondità corpo	79 mm
Taratura	Prezzo su richiesta

Larghezza corpo	194 mm
Limite di errore del valore massimo	0,2 %
Lunghezza complessiva	276 mm
Altezza corpo	97 mm
Peso netto	1,1 kg
Campo massimo di pesatura	300 kg
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Display retroilluminato	sì
Tasto per bloccare un valore	sì
Durata della batteria	20 h
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3