



Set di micrometri per interni XT, Intervallo di misurazione: 3-6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428500, anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n° articolo 484030, prolunga n° articolo 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Attenzione:

Set di micrometri per interni XT a **2 punte**.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	4 /5 mm
-----------------------	---------

Numero di micrometri	3
Numero anelli di riscontro	2
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm	484030 4
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm	484030 6
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 5 mm	484030 5
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 3-4 mm	428500 3-4
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 4-5 mm	428500 4-5
Micrometro per interni XT Intervallo di misurazione 5-6 mm	428500 5-6