

Garant**Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza, SK 50, Ø D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300767 16
GTIN	4062406261221
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.**
- **Vite di regolazione della lunghezza integrata.**
- **Adduzione interna del lubrorefrigerante.**

Vantaggi:

Dispositivo di sicurezza rapido e semplice contro l'estrazione della fresa tramite il piano HB (Weldon). Collegamento ad accoppiamento geometrico tra fresa e attacco. Profilo compatto e ottimizzato per le vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e piano HB. Particolarmente adatto per asportazione truciolo pesante (HPC, TPC).

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Nota:

Le scanalature nel foro di serraggio non servono al passaggio del lubrorefrigerante. Possibilità di adduzione del lubrorefrigerante solo direttamente mediante l'utensile.

Strategia di truciolatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 77 mm

Ø esterno pinza di serraggio D: 45 mm

Forza di serraggio fino a: 520 Nm

Chiave a settore adatta n. art. 628400: 45/50

Descrizione tecnica

Forza di serraggio fino a	520 Nm
Sporgenza totale Dim. A	77 mm
Ø esterno pinza di serraggio D	45 mm
Ø attacco D ₁	16 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	45/50
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 45/50 mm

628400 45/50