

## Garant

**Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm oppure pollici): 5,5**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 123212 5,5    |
| GTIN            | 4045197570215 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Nocciolo robusto e affilatura speciale**, il tagliente trasversale garantisce un'elevata **precisione di centraggio**. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai **4 biselli**. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai **4 canalini interni per il lubrorefrigerante** a partire da Ø 3,8 mm. Fino a Ø 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. **I taglienti principali diritti**, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono **trucioli corti**, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Per l'uso sicuro delle punte  $12 \times D$  è necessario il precedente centraggio con n. art. 121068 - 121130.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 123214**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 123212 + 129100HE**.

### Descrizione tecnica

|   |              |
|---|--------------|
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | 0,12 mm/gir, |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub> | 78 mm        |
| Numero taglienti Z                                | 2            |
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                         | 5,5 mm       |
| Tolleranza codolo                                 | h6           |
| Tolleranza Ø nominale                             | m6           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                                   | 6 mm               |
| Lunghezza complessiva L                                   | 116 mm             |
| Norma   | Norma interna      |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 69,8 mm            |
| Rivestimento  | TiAlN              |
| Materiale da taglio                                       | HMI                |
| Esecuzione  | 12xD               |
| Angolo di affilatura                                      | 135 grado          |
| Codolo  | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                                  | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                                 | HPC                |
| Semi-standard   | sì                 |
| Colore collarino  | blu                |
| Tipo di prodotto  | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 90 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 75 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 70 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 55 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 32 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo   | 70 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo   | 60 m/min       | M          |
| a umido max.                     | idoneo   |                |            |
| a umido min.                     | idoneo   |                |            |

## Servizi

Rettifica codoli Modello HE

129100 HE

