

**HOLEX****Lampada di ispezione a batteria con LED con collo di cigno, Modello: 460****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081572 460
GTIN	4062406262020
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Lampada di ispezione a batteria con LED di forma sottile, con collo di cigno e robusto albero flessibile di 200 mm. Luce principale a luminosità variabile regolabile in continuo. Funzione faretto supplementare. Utilizzabile anche come lampada da tavolo grazie alla robusta base di appoggio magnetica con gancio integrato.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Incluso cavo di carica e alimentatore di corrente.

**Descrizione tecnica**

Lampadine	Modulo LED
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Zona ATEX	Nessuna

Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	50 - 500 lm
Lunghezza complessiva	470 mm
Capacità batteria	2,6 Ah
Durata	2 - 22 h
Tensione batteria	3,6 V
Numero di batterie contenute	1
Peso	325 g
Tipo di prodotto	Lampada di ispezione