

## Pietra per affilare utensili in acciaio, corindone speciale medio / molto fine, Lunghezza × Larghezza: 100X25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Classe articolo	56Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l'altro fine per rifiniture.

**Corindone speciale nobile** grana 180 (media) con **elevata durata**. Sull'altro lato corindone nobile grana 500 (molto fine), elevata capacità di taglio, **ottima qualità della superficie**.

#### Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

#### Nota:

**Pietre speciali per lucidare e livellare disponibili su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Grado di finezza	medio / molto fine
Altezza	15 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	100 mm
Tipo di prodotto	Pietra per affilare utensili

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		