



## Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ356D



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Classe articolo	08M

### Descrizione

#### Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Sistema di fissaggio **DUAL LOCK** per una **maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida** mediante semplice strappo.

### Descrizione tecnica

Spessore	5,7 mm
Denominazione originale prodotto	SJ3560
Lunghezza	5 m
Larghezza	25 mm
Colore	traslucida
Campo di applicazione	Area interna ed esterna
Massa adesiva	Acrilato

Numero di nastri adesivi richiudibili	1000
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 95 °C
Durata minima	12 mese
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Forza adesiva su acciaio	2,6 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo