

**Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ3870****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Sistema di fissaggio **DUAL LOCK** per una **maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida** mediante semplice strappo.

Descrizione tecnica

Lunghezza	41 m
Denominazione originale prodotto	SJ3870
Larghezza	25 mm
Spessore	6,1 mm
Colore	nero
Numero di nastri adesivi richiudibili	1000
Campo di applicazione	Area interna ed esterna

Massa adesiva	Acrilato modificato
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 80 °C
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Durata minima	24 mese
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Tipo di prodotto	Nastro adesivo