


3M**Nastro adesivo VHB™, grigio, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ GPH-110GF** è composto da un nucleo in schiuma conformabile ed è resistente alle alte temperature. Rapido e semplice da applicare, garantisce un fissaggio robusto e di lunga durata.

Nota:

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Forza adesiva su acciaio	3,7 N/mm
Massa adesiva	Acrilato
Spessore	1,1 mm
Durata minima	24 mese
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Denominazione originale prodotto	GPH-110GF
Resistente ad alte temperature fino a	150 - 230 °C

Lunghezza	33 m
Larghezza	19 mm
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Colore	grigio
Attributo del nome del prodotto	grigio
Tipo di prodotto	Nastro adesivo