


HOLEX**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2307 18
GTIN	4062406199296
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.**Come n. art. 202307.****Descrizione tecnica**

Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Codolo D_s	18 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Angolo dell'elica	45 grado
Numero denti Z	3
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,15 mm
Lunghezza taglienti L_c	32 mm
Forma del codolo	HB
Ø Tagliente D_c	18 mm

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm^2	0,09 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Contenuto	5
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	100 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm^2	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm^2	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm^2	idoneo	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	limitatamente adatto	40 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	55 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	adatto		

a secco	limitatamente adatto
Aria	adatto

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 18 mm	202307 18
-------------------------------------------------------	-----------