


Garant

Inserto per fresatura XOMU094812ZZER, per frese ad alto avanzamento, HB4020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Modello	ST900
Avanzamento f_z per dente	1,1 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	XOMU094812ZZER
Tipo	HB4020
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	1,2 mm

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1,5 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	AlTiCrN
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		