


**Garant****XOMU094812ZZER, HB415, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Innovativo** sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ .

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Modello	UNI
Codice ISO Inserto	XOMU094812ZZER
Tipo	HB415
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p,max}$	1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1,5 mm
Raggio programmato con $a_{p,max}$	2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	AlTiN
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		