



## Sbavatori in HMI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG8107 10
GTIN	4062406199630
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tolleranza: **dimensione S =  $\pm 0,1$  mm.**

**Come n. art. 208107.**

#### Uso:

Particolarmente adatti per la **smussatura** e **sbavatura** di bordi e per **lavori di profilatura**.

### Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Dimensione S	7 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L	67 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	10 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento f <sub>z</sub> in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Contenuto	5

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Sbavatore

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	adatto	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		

Aria limitatamente adatto

---

## Accessori

Sbavatore in HMI90° Ø h6 DC 10 mm

208107 10