

**Sbavatori in HMI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8107 12
GTIN	4062406199647
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**Tolleranza: **dimensione S = ±0,1 mm.****Come n. art. 208107.****Uso:**Particolarmente adatti per la **smussatura** e **sbavatura** di bordi e per **lavori di profilatura**.**Descrizione tecnica**

Dimensione S	8,5 mm
Numero denti Z	4
Ø Tagliante D _c	12 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Lunghezza complessiva L	74 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Avanzamento f _z in acciaio < 900 N/mm ²	0,06 mm
Contenuto	5

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Sbavatore

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	adatto	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		

Aria limitatamente adatto

Accessori

Sbavatore in HMI90° Ø h6 DC 12 mm

208107 12